

## ejendals

### Handske, par Tegera® 877, Handskstorlek: 10



#### Beställningsdata

Ordernummer	094313 10
GTIN	7340118398242
Artikelklass	04R

#### Beskrivning

##### Utförande:

Tegera® 877. Extremt tunn för hög komfort med maximal känslighet. Antistatisk handske för **ESD**-tillämpningar. Lämplig också för manövrering av **pekskärmar**.

##### Norm:

EN 388; EN ISO 21420

##### OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Handskar som skyddar mot elektrostatisk urladdning isolerar inte händerna mot elektrisk spänning. Lämpar sig inte för arbeten på spänningsförande ledningar eller som skydd mot elektrisk stöt, utan bara för produktskydd.

#### Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	TEGERA 877
Handskstorlek	10
Innehåll	6
Handskegenskap	Lämplig för pekskärm

elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
EN 388	3120X
Hållarmaterial	Nylon
Beläggning	PU
Beläggningvariant	Handflata
användningsområde	Precision
Färg	blå/svart
Stickningsteknik	18G
Användningsdata	Flergångs
Produktslag	Universalhandskar