

Yale

Hydraulisk domkraft JH, lyftförmåga: 20t



Beställningsdata

Ordernummer	086045 20
GTIN	4025092162777
Artikelklass	08Y

Beskrivning

Utförande:

Robust konstruktion med stor fotplatta för stadig placering, med tryckbegränsningsmätare. Lättrörlig lyftklack med passning för ventilstyrningen. Teleskopspaken räfflad och utdragbar med gänga. **Får inte användas vågrätt.**

Teknisk beskrivning

minsta höjd	240 mm
lyfthöjd	153 mm
maximal bärförmåga	20 t
Produktslag	Vagnslyft / Maskinlyft