

**Garant****SOMT 09T304 TR, HB735, Typ: UNI****Beställningsdata**

Ordernummer	215078 UNI
GTIN	4045197455031
Artikelklass	21A

**Beskrivning****Utförande:**

Ytterst **stabila vändskär**, precisionssintrade och slipade enligt de standardiserade ISO-dimensionerna. Stor seghet och slitstyrka tack vare den finkorniga strukturen.

**OBS!:**

Riktvärden för användning för  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p \max} = 5$  mm.

**Teknisk beskrivning**

Typ	UNI
Hörnradie	0,4 mm
skärtjocklek E	3,97 mm
ISO-kod vändskär	SOMT 09T304 TR
Sort	HB735
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	4

Produktslag

Vändskär för fräsning

**Användardata**

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	320 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	215 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	180 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	170 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	160 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	210 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	140 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	40 m/min	S
GG(G)	mindre lämplig	140 m/min	K
Uni	lämplig		
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		
vått minimal	lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	mindre lämplig		