

Garant**Hårdmetall-hammarborr SDS-Plus, Ø×totalldängd: 12X260mm****Beställningsdata**

Ordernummer	789040 12X260
GTIN	4067263384960
Artikelklass	71C

Beskrivning**Utförande:**

Borrhuvud med kvadratisk tvärsnitt. **4×90° geometri** med specialutvecklade **lika höga egg**ar och stabila skuldror garanterar exakta måttriktiga hål för professionell förankring och säker infästning av dymlingar. 4-spiralig borrarstomme som ger behagligt lugn borrarning med låga vibrationer och optimal styrning i borrhålet. **Radiellt** format **armeringsskydd**: förhindrar fastkrokning när armering påträffas och förlänger livstiden. Robust **hel** hårdmetallplatta med 4 skär som i sin helhet är infogad i borkärnan. Avsevärt reducerad brottrisk.

Fördel:

- **Korta spiralingångar ger en snabb borttransport av bormjölet.**
- **Slitagemärken: för bedömning av om verktyget fortfarande är lämpligt för borrarning av dymlingsdugliga hål.**
- **4×4-designen ger en exakt rundgång och minimerar slitage och friktionsförluster.**

Användningsdata:

För borrarning i betong, natursten och murverk – med högsta möjliga borkomfort.

Teknisk beskrivning

totalldängd	260 mm
spirallängd	210 mm
Ø	12 mm
Skärmaterial	VHM
Användning med slag/utan slag	slagbollar
Skaft	SDS Plus
Produktslag	Stenbollar

