

Garant**Hårdmetall-hammarborr SDS-Plus, Ø×totallängd: 8X260mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 789040 8X260 |
| GTIN | 4067263384946 |
| Artikelklass | 71C |

Beskrivning**Utförande:**

Borrhuvud med kvadratisk tvärsnitt. **4×90° geometri** med specialutvecklade **lika höga egg**ar och stabila skuldror garanterar exakta måttriktiga hål för professionell förankring och säker infästning av dymlingar. 4-spiralig borrarstomme som ger behagligt lugn borrarbning med låga vibrationer och optimal styrning i borrhålet. **Radiellt** format **armeringsskydd**: förhindrar fastkrokning när armering påträffas och förlänger livstiden. Robust **hel** hårdmetallplatta med 4 skär som i sin helhet är infogad i borkärnan. Avsevärt reducerad brottrisk.

Fördel:

- **Korta spiralingångar ger en snabb borttransport av bormjölet.**
- **Slitagemärken: för bedömning av om verktyget fortfarande är lämpligt för borrarbning av dymlingsdugliga hål.**
- **4×4-designen ger en exakt rundgång och minimerar slitage och friktionsförluster.**

Användningsdata:

För borrarbning i betong, natursten och murverk – med högsta möjliga borkomfort.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Ø | 8 mm |
| spirallängd | 210 mm |
| totallängd | 260 mm |
| Skärmaterial | VHM |
| Användning med slag/utan slag | slagbollarbning |
| Skaft | SDS Plus |
| Produktslag | Stenbollar |

