

**Virad ändborste Ståltråd, Borst-Ø D1 × borsttjocklek: 28X0,50mm****Beställningsdata**

Ordernummer	574850 28X0,50
GTIN	4067263935117
Artikelklass	57H

**Beskrivning****Utförande:**

Slät, **tvinnad** ståltråd, inpressad i stålhylsa, **skaft-Ø 6 mm**, jämn trådtäthet, ytterst nötningsbeständig.

**Användningsdata:**

För borttagning av grader och slagg samt för alla medeltunga till tunga borstoperationer. Borsten öppnar sig mer eller mindre beroende på varvtalet och kan därför även föras in i trånga utrymmen vid t.ex. arbeten inuti hus, kåpor och liknande. **Borsten öppnar sig mer eller mindre beroende på varvtalet och kan därför även föras in i trånga utrymmen** vid t.ex. arbeten inuti hus, kåpor och liknande.

**Teknisk beskrivning**

antal flätor	12
Borstlängd H <sub>1</sub>	28 mm
Borsttjocklek	0,5 mm
maximalt varvtal:	20000 min <sup>-1</sup>
Borst-Ø D <sub>1</sub>	28 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	6 mm
Borstmaterial	Ståltråd
Flätmönster	vänstervirad

Produktlag

Ändborste