

**Garant****Hörnfräs 90°, weldon-skaft, Ø D / Antal skäreppgar Z: 25/2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	215045 25/2
GTIN	4045197221674
Artikelklass	210

**Beskrivning****Utförande:**

Av härdat specialverktögsstål för låg vibration och lång användning. Genom det utpräglade planskåret fås mycket fina ytor.

**OBS!:**

För att alla **4 skäreppgar** ska kunna användas måste vändskäret **alltid vridas i angiven riktning**. GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 2,2** används med klinga nr **674252 strl. 9IP**.

**Teknisk beskrivning**

totallängd $L_{tot}$	105 mm
Utkragningslängd $L_1$	31 mm
Skrivsats förvändskär	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Skaftdiameter $D_s$ h6	25 mm
Skär-Ø $D_c$	25 mm
Passande vändskär	SOMT 09T304
Antal skär Z	2
Skaftutförande	weldon-skaft
Inställningsvinkel $\kappa$	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Skärindelning	Oregelbunden

Invändig	ja
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs

---

## Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 9IP	674252 9IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm	211750 2,2
Vändskärsskruvsats10 delar	219810