

**Garant****NC-centrerborr, 90°, Ø Ds: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	231500 16
GTIN	4045197220462
Artikelklass	21Y

**Beskrivning**

**Utförande:  
Med weldonskaft.**

**Teknisk beskrivning**

maximal borrhåldiameter $d_1$	15 mm
Skaftdiameter $D_s$	16 mm
Vändskärsstorlek	16
total längd $L_{tot}$	100 mm
Vändskärsskruv	231540 TX15 (2,5 Nm)
Skaftlängd $h$	70 mm
ISO-kod vändskär	SOGT 11T3
maximalt borrhåldjup $l_1$	7 mm
Antal skär $Z$	1
Skaft	weldon-skaft
Förborr lämplig för platt form	90
Förborr lämplig för platt form	Radie
Produktnamnsattribut	90°
Invändig	nej
Spetsvinkel	90 grad

Produktslag

Vändskärsborrar

**Tillbehör**

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Torx klämskruv Drivanordning TX15

231540 TX15

8 mm klinga med magnetmed 1/4 tum bitsfäste totallängd  
50 mm

659874 50

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara  
klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500