

Garant**NC-centrerborr, 142°, Ø D_s: 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	231502 20
GTIN	4045197324016
Artikelklass	21Y

Beskrivning

**Utförande:
Med weldonskaft.**

Teknisk beskrivning

Vändskärsskruv	231540_TX15 (2,5 Nm)
totallängd L _{tot}	100 mm
maximalt borrhjup l ₁	3 mm
Skaftdiameter D _s	20 mm
Skaftlängd h	70 mm
ISO-kod vändskär	SOGT 11T3
maximal borrhjup d ₁	18,5 mm
Vändskärsstorlek	16
Antal skär Z	1
Skaft	weldon-skaft
Förborr lämplig för platt form	142
Produktnamnsattribut	142°
Invändig	nej
Spetsvinkel	142 grad

Produktslag

Vändskärsborrar

Tillbehör

Torx klämskruv Drivanordning TX15

231540 TX15

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

8 mm klinga med magnetmed 1/4 tum bitsfäste totallängd
50 mm

659874 50

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara
klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500