

**Garant****Skiv- / kapfräs med krage Bredd ap 2,2 mm, Ø D / Antal skäreppgar Z: 80/5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	218426 80/5
GTIN	4045197533944
Artikelklass	21P

**Beskrivning****Utförande:**

Högeffektivt kapfrässystem med flexibelt utförande som krage och **kostnadseffektivt stålblad** eller krage och **precisionstillverkat och temperaturbeständigt HSS-blad**.

**Användningsdata:**

För spårfräsning och kapfräsning. För serietillverkning med krav på hög repeteringörannhet rekommenderas HSS-blad.

**Användning reklamtext:**

För slits- och kapfräsning. För serietillverkning med krav på hög repeteringörannhet rekommenderas HSS-blad.

Beställningsnummer: 218440 - 218444 (se huvudkatalogen)

**Observera:**

Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

**OBS!:**

Skiv- / kapfräsar kan anskaffas upp till Ø D = 200 mm.  
HSS-reservblad kan efterbeställas som tillbehör.

**Teknisk beskrivning**

Spänn diameter $d_1$	40 mm
Fästhåls $\varnothing$	22 mm
Grundhållardiameter $d_2$	40 mm
Skär- $\varnothing$ $D_c$	80 mm
maximalt inskärsdjup $a_{e\ max}$	20 mm
Total längd $L_{tot}$ för $a_p$ 3,1 mm	52,8 mm
Total längd $L_{tot}$ för $a_p$ 1,5 mm	51,4 mm
Passande vändskär	XC.. 1119
Total längd $L_{tot}$ för $a_p$ 2,2 mm	52 mm
Antal skär $Z$	5
Skaftutförande	med hål
Invändig	nej
Produktslag	Skivfräsar