

Garant

**Skiv- / kapfräs med krage Bredd ap 2,2 mm, Ø D / Antal skäreppgar Z:
160/15mm**

**Beställningsdata**

Ordernummer	218426 160/15
GTIN	4045197533975
Artikelklass	21P

Beskrivning**Utförande:**

Högeffektivt kapfrässystem med flexibelt utförande som krage och **kostnadseffektivt stålblad** eller krage och **precisionstillverkat och temperaturbeständigt HSS-blad**.

Användningsdata:

För spårfräsning och kapfräsning. För serietillverkning med krav på hög repeteringnagranthet rekommenderas HSS-blad.

Användning reklamtext:

För slits- och kapfräsning. För serietillverkning med krav på hög repeteringnagranthet rekommenderas HSS-blad.

Beställningsnummer: 218440 - 218444 (se huvudkatalogen)

Observera:

Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

OBS!:

Skiv- / kapfräsar kan anskaffas upp till Ø D = 200 mm.
HSS-reservblad kan efterbeställas som tillbehör.

Teknisk beskrivning

Spänn diameter d_1	80 mm
Grundhållardiameter d_2	80 mm
FästhålsØ	40 mm
Total längd L_{tot} för a_p 2,2 mm	65 mm
Skär-Ø D_c	160 mm
Passande vändskär	XC.. 1119
Total längd L_{tot} för a_p 3,1 mm	65,8 mm
maximalt inskärsdjup $a_{e max}$	40 mm
Antal skär Z	15
Skaftutförande	med hål
Invändig	nej
Produktslag	Skivfräsar