

**Garant****Blad Bredd ap 1,5 mm, Ø D / Antal skäreppgar Z: 63/4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	218440 63/4
GTIN	4045197534088
Artikelklass	21P

**Beskrivning****Utförande:**

Högeffektivt kapfrässystem med flexibelt utförande som krage och **kostnadseffektivt stålblad** eller krage och **precisionstillverkat och temperaturbeständigt HSS-blad**.

**Användningsdata:**

För spårfräsning och kapfräsning. För serietillverkning med krav på hög repetering noggrannhet rekommenderas HSS-blad.

**Observera:**

Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

**OBS!:**

Skiv- / kapfräsar kan anskaffas upp till Ø D = 200 mm.  
HSS-reservblad kan efterbeställas som tillbehör.

**Teknisk beskrivning**

Skär-Ø D <sub>c</sub>	63 mm
Sats med fästskruvar	219985
Passande vändskär	XC.. 1113

Antal skär Z	4
Skaftutförande	med hål
Skärmaterial	HSS
Produktslag	Skivfräsar

---

## Tillbehör

Fästskruvsats10 delar	219985
-----------------------	--------