

Yale

Yale hålkolvscylinder YCS, Tryckkraft/slag (t/mm): 21/50



Beställningsdata

Ordernummer	086070 21/50
GTIN	4025092150897
Artikelklass	08Y

Beskrivning

Utförande:

Yale hydraulikverktyg är tillverkade av högkvalitativt **CrMo-stål** vilket ger klart högre hållfasthet i det "elastiska området" och därmed **mycket längre livslängd**. Alla monteringsdelar – för såväl yttre som inre montering – motsvarar den **metriska standardserien**, vilket avsevärt förenklar monterings- och servicearbeten samt inköp av reservdelar. **100 % kompatibilitet** med alla 700 bars hydrauliksystem.

På grund av sitt **genomgående mitthål** är dessa cylindrar lämpliga för användning där det krävs hög dragkraft med hjälp av **gängspindlar**, snabbkoppling.

Alla monteringsdelar – för såväl yttre som inre montering – motsvarar den **metriska standardserien**, vilket avsevärt förenklar monterings- och servicearbeten samt inköp av reservdelar. **100 % kompatibilitet** med alla 700 bars hydraulsystem på marknaden.

Användningsdata:

Förspänning av dragankare, **in- och utpressning** av lager och axlar, **avdragning** av kugghjul och remskivor samt dragning och skjutning av tunga konstruktioner.

leveransinnehåll:

Inklusive tryckkoppling 3/8-NPT. Driftklar vid leverans, dvs. inklusive kopplingsmuffar, härdad tryckplatta av stål samt med gängat fästhål, men **utan** anslutningsledningar och adapter.

OBS!:

Slutna system förmonteras, fylls och luftas på fabriken.

Hydraulhandpump, se nr 086050, hydraulslang nr 086081.

Teknisk beskrivning

oljaolymer	153 ml
------------	--------

längd inkörd	173 mm
cylinderns ytter-Ø	100 mm
vikt	8,5 kg
maximal tryckkraft	214 kN
genomgångshål, Ø	27 mm
lyfthöjd	50 mm
Produktslag	Hydraulcylinder