

Garant**Skiv- / kapfräs med krage Bredd a_p 3,1 mm, \varnothing D / Antal skäreppor Z: 80/5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	218428 80/5
GTIN	4045197533999
Artikelklass	21P

Beskrivning**Utförande:**

Högeffektivt kapfrässystem med flexibelt utförande som krage och **kostnadseffektivt stålblad** eller krage och **precisionstillverkat och temperaturbeständigt HSS-blad**.

Användningsdata:

För spårfräsning och kapfräsning. För serietillverkning med krav på hög repeteringsnoggrannhet rekommenderas HSS-blad.

Användning reklamtext:

För slits- och kapfräsning. För serietillverkning med krav på hög repeteringsnoggrannhet rekommenderas HSS-blad.

Beställningsnummer: 218440 - 218444 (se huvudkatalogen)

Observera:

Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

OBS!:

HSS-reservblad kan efterbeställas som tillbehör.

Skiv- / kapfräsar kan anskaffas upp till \varnothing D = 200 mm.

Teknisk beskrivning

Total längd L_{tot} för a_p 2,2 mm	52 mm
--	-------

Spänn diameter d_1	40 mm
Passande vändskär	XC.. 1125
FästhålsØ	22 mm
maximalt inskär djup $a_{e \max}$	20 mm
Skär-Ø D_c	80 mm
Total längd L_{tot} för a_p 1,5 mm	51,4 mm
Grundhållardiameter d_2	40 mm
Total längd L_{tot} för a_p 3,1 mm	52,8 mm
Antal skär Z	5
Skåftutförande	med hål
Skärmaterial	HSS
Invändig	nej
Produktslag	Skivfräsar