

Garant**SPMT 09T308, HB720, Typ: UNI**

Beställningsdata

Ordernummer	218340 UNI
GTIN	4045197608376
Artikelklass	21A

Teknisk beskrivning

Matning f_z per tand	0,11 mm
Typ	UNI
Hörnradie	0,8 mm
skärtjocklek E	3,97 mm
ISO-kod vändskär	SPMT 09T308
Sort	HB720
Skärmaterial	VHM
plattans tjocklek	3,97 mm
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

