

Garant**APMT 133504 TR, HB7520, Typ: UNI****Beställningsdata**

Ordernummer	215374 UNI
GTIN	4045197601353
Artikelklass	21A

Beskrivning**OBS!:**

Riktvärden för användning för $a_e = 0,25 \times D$ / $a_p = 4$ mm, $a_{p\max} = 6$ mm.

Teknisk beskrivning

Typ	UNI
Hörnradie	0,4 mm
Serie	Softcut®
ISO-kod vändskär	APMT 133504 TR
Sort	HB7520
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	330 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	290 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	250 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	120 m/min	M
Uni	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		