

Garant**APMT 180531 SR, HB7510, Typ: ST1400**

Beställningsdata

Ordernummer	215229 ST1400
GTIN	4045197673473
Artikelklass	21A

Beskrivning

OBS!:

Riktvärden för användning för $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 5$ mm, $a_{p_{max}} = 9$ mm.

Teknisk beskrivning

Matning f_z per tand	0,25 mm
Typ	ST1400
Hörnradie	3,1 mm
Serie	Softcut®
ISO-kod vändskär	APMT 180531 SR
Sort	HB7510
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	220 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	200 m/min	P
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		