

**Garant****APMT 133502 ER, HB7630, Typ: INOX**

## Beställningsdata

Ordernummer	215349 INOX
GTIN	4045197673602
Artikelklass	21A

## Beskrivning

**OBS!:**

Riktvärden för användning för  $a_e = 0,25 \times D$  /  $a_p = 4$  mm,  $a_{p\max} = 6$  mm.

## Teknisk beskrivning

Typ	INOX
Matning $f_z$ per tand	0,18 mm
Hörnradie	0,2 mm
Serie	Softcut®
ISO-kod vändskär	APMT 133502 ER
Sort	HB7630
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för fräsning

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	130 m/min	M
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		