

**Garant****APMT 133504 ER, HB7520, Typ: ST900****Beställningsdata**

Ordernummer	215321 ST900
GTIN	4045197601179
Artikelklass	21A

**Beskrivning****OBS!:**

Riktvärden för användning för  $a_e = 0,25 \times D$  /  $a_p = 4$  mm,  $a_{p\max} = 6$  mm.

**Teknisk beskrivning**

Matning $f_z$ per tand	0,15 mm
Typ	ST900
Hörnradie	0,4 mm
Serie	Softcut®
ISO-kod vändskär	APMT 133504 ER
Sort	HB7520
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för fräsning

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	340 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	300 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	260 m/min	P
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		