

**Garant****APMT 133504 SR, HB7510, Typ: ST1400****Beställningsdata**

Ordernummer	215325 ST1400
GTIN	4045197673565
Artikelklass	21A

**Beskrivning****OBS!:**

Riktvärden för användning för  $a_e = 0,25 \times D$  /  $a_p = 4$  mm,  $a_{p\max} = 6$  mm.

**Teknisk beskrivning**

Matning $f_z$ per tand	0,15 mm
Typ	ST1400
Hörnradie	0,4 mm
Serie	Softcut®
ISO-kod vändskär	APMT 133504 SR
Sort	HB7510
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för fräsning

**Användardata**

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	220 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	200 m/min	P
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		