

Garant GRIDLINE

**Verktgsskåp komplett med lådor 75 kg, 26×24G, höjd mm/antal lådor:
1000/8B****Beställningsdata**

| | |
|--------------|----------------|
| Ordernummer | 931105 1000/8B |
| GTIN | 4067263091684 |
| Artikelklass | 9GK |

Beskrivning**Utförande:**

Komplett utrustat verktgsskåp i 30×28G, med utdragslådor 26×24G. Centralt låsbart med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål i 25 mm raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större). En enkelutdragssäkring gör det omöjligt att öppna flera lådor samtidigt.

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda**.

Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

OBS!:

Vid lyft och transport av skåpet måste utdragslådorna vara tillräckligt fixerade i hurtsen.

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------------|--------|
| Bredd | 750 mm |
| lådornas effektiva bredd | 650 mm |
| lådornas effektiva bredd i G | 26 |
| lådornas effektiva djup | 600 mm |

| | |
|---|--|
| Djup | 700 mm |
| Antal utdragshyllor | 0 |
| Lådornas effektiva djup i G | 24 |
| höjd | 1000 mm |
| Räfflad gummimatta på skyddskanten på tre sidor | nej |
| Lådornas effektiva yta i G | 26×24 |
| Antal dörrar | 0 |
| vikt | 159 kg |
| Antal lådor | 8 |
| Elektroniskt låssystem – kan riggas om | ja |
| ComfortClose | nej |
| effektiv höjd för lådor | 900 mm |
| effektiv höjd | 900 mm |
| Underbyggnad under höjjusterbar arbetsplats | nej |
| Materialtjocklek | 1,2 mm |
| Bärförmåga låda/utdragshylla | 75 kg |
| Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100 % |
| Lådutdrag | Utdragsspärr |
| Höjdställning i raster | 25 mm |
| Cylinderlås | modulär låscylinder |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktnamnsattribut | 26×24G |
| Produktslag | Verktågsskåp |