

**Garant****APMT 133504 ER, HB7930, Typ: TI****Beställningsdata**

Ordernummer	215366 TI
GTIN	4045197673633
Artikelklass	21A

**Beskrivning****OBS!:**

Riktvärden för användning för  $a_e = 0,25 \times D$  /  $a_p = 4$  mm,  $a_{p\max} = 6$  mm.

**Teknisk beskrivning**

Typ	TI
Matning $f_z$ per tand	0,13 mm
Hörnradie	0,4 mm
Serie	Softcut®
ISO-kod vändskär	APMT 133504 ER
Sort	HB7930
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för fräsning

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	40 m/min	S
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		