

Garant**APMT 133504 ER, HB7730, Typ: GG**

Beställningsdata

Ordernummer	215368 GG
GTIN	4045197601339
Artikelklass	21A

Beskrivning

OBS!:

Riktvärden för användning för $a_e = 0,25 \times D$ / $a_p = 4$ mm, $a_{p\max} = 6$ mm.

Teknisk beskrivning

Matning f_z per tand	0,18 mm
Typ	GG
Hörnradie	0,4 mm
Serie	Softcut®
ISO-kod vändskär	APMT 133504 ER
Sort	HB7730
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
GG(G)	lämplig	250 m/min	K
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		