

**Garant****Blad Bredd ap 2,2 mm, Ø D / Antal skäreppgar Z: 160/15mm****Beställningsdata**

Ordernummer	218442 160/15
GTIN	4045197534163
Artikelklass	21P

**Beskrivning****Utförande:**

Högeffektivt kapfrässystem med flexibelt utförande som krage och **kostnadseffektivt stålblad** eller krage och **precisionstillverkat och temperaturbeständigt HSS-blad**.

**Användningsdata:**

För spårfräsning och kapfräsning. För serietillverkning med krav på hög repeteringnogenhet rekommenderas HSS-blad.

**Observera:**

Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

**OBS!:**

Skiv- / kapfräsar kan anskaffas upp till Ø D = 200 mm.  
HSS-reservblad kan efterbeställas som tillbehör.

**Teknisk beskrivning**

Skär-Ø D <sub>c</sub>	160 mm
Sats med fästskruvar	219985
Passande vändskär	XC.. 1119

Antal skär Z	15
Skaftutförande	med hål
Skärmaterial	HSS
Produktslag	Skivfräsar

---

## Tillbehör

Fästskruvsats10 delar	219985
-----------------------	--------