

Garant**Blad Bredd ap 3,1 mm, Ø D / Antal skäreggar Z: 100/8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	218444 100/8
GTIN	4045197534194
Artikelklass	21P

Beskrivning**Utförande:**

Högeffektivt kapfrässystem med flexibelt utförande som krage och **kostnadseffektivt stålblad** eller krage och **precisionstillverkat och temperaturbeständigt HSS-blad**.

Användningsdata:

För spårfräsning och kapfräsning. För serietillverkning med krav på hög repeter noggrannhet rekommenderas HSS-blad.

Observera:

Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

OBS!:

Skiv- / kapfräsar kan anskaffas upp till Ø D = 200 mm.
HSS-reservblad kan efterbeställas som tillbehör.

Teknisk beskrivning

Sats med fästskruvar	219985
Passande vändskär	XC.. 1125
Skär-Ø D _c	100 mm

Antal skär Z	8
Skaftutförande	med hål
Skärmaterial	HSS
Produktslag	Skivfräsar

Tillbehör

Fästskruvsats10 delar	219985
-----------------------	--------