

**Garant****Hållare cylindrisk, SK 40, för skärhuvuddiameter D: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	210575 16
GTIN	4045197522825
Artikelklass	21Z

**Beskrivning****Utförande:**

Precisionsslipad grundhållare för GARANT TopCut kopierfräsar.

**Systemrundgångsnoggrannhet  $\leq 10 \mu\text{m}$**  genom koniskt fäste och plan anliggning i kombination.

**OBS!:**

**Maximalt fräsdjup** =  $L_1 + l$ ;  $l$  = se mått för kopierfräsar: Nr 210050 – 210410.

Chucknyckel = nr 219987.

Insats för momentnyckel = nr 219986.

Minska tekniska data vid långa verktygsutligg.

**Teknisk beskrivning**

för skärhuvuddiameter D	16 mm
Effektiv längd $L_1$	30 mm
Utvändig diameter $d_1$	15,8 mm
utkragningslängd A-mått	49 mm
rekommenderat åtdragningmoment	15 Nm
Hållarstorlek	40 mm
Serie	TopCut

fäste	SK 40
Invändig	ja
Produktslag	Hållare för fräs med gänga