

Garant**Hållare konisk, HSK-A 63, för skärhuvuddiameter D: 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	210582 12
GTIN	4045197557964
Artikelklass	21Z

Beskrivning**Utförande:**

Precisionsslipad grundhållare för GARANT TopCut kopierfräsar.

Systemrundgångsnoggrannhet $\leq 10 \mu\text{m}$ genom koniskt fäste och plan anliggning i kombination.

OBS!:

Maximalt fräsdjup = $L_1 + l$; l = se mått för kopierfräsar: Nr 210050 – 210410.

Chucknyckel = nr 219987.

Insats för momentnyckel = nr 219986.

Minska tekniska data vid långa verktygsutligg.

Teknisk beskrivning

Effektiv längd L_1	48 mm
utkragningslängd A-mått	74 mm
för skärhuvuddiameter D	12 mm
Utvändig diameter d_1	11,8 mm
rekommenderat åtdragningmoment	10 Nm
Serie	TopCut
fäste	HSK-A 63
Invändig	ja

Produktslag

Hållare för fräs med gänga