

**Garant****HM-hållare konisk, lång, Cylindriskt skaft, för skärhuvuddiameter D: 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	210570 12
GTIN	4045197522771
Artikelklass	21Z

**Beskrivning****Utförande:**

Precisionsslipad grundhållare för GARANT TopCut kopierfräsar.

**Systemrundgångsnoggrannhet  $\leq 10 \mu\text{m}$**  genom koniskt fäste och plan anliggning i kombination.

Utan spännyta (för HSC-bearbetning). **Tolerans = h6.**

**OBS!:**

**Maximalt fräsdjup** =  $L_1 + l$ ;  $l$  = se mått för kopierfräsar: Nr 210050 – 210410.

Chucknyckel = nr 219987.

Insats för momentnyckel = nr 219986.

Minska tekniska data vid långa verktygsutligg.

**Teknisk beskrivning**

Skaftdiameter $D_s$ h6	20 mm
Utvändig diameter $d_1$	11,8 mm
för skärhuvuddiameter D	12 mm
Effektiv längd $L_1$	94 mm
rekommenderat åtdragningmoment	10 Nm
totallängd L	150 mm
Serie	TopCut
fäste	Cylindriskt skaft
Invändig	ja

Produktslag

Hållare för fräs med gänga