

Garant**Cylindrisk, vibrationsdämpad hållare, Cylindriskt skaft, för skärhuvuddiameter D: 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	210551 20
GTIN	4045197662293
Artikelklass	21Z

Beskrivning**Utförande:**

Precisionsslipad grundhållare för GARANT TopCut kopierfräsar.

Systemrundgångsnoggrannhet $\leq 10 \mu\text{m}$ genom koniskt fäste och plan anliggning i kombination.

Med HM-kärna, utan spännyta.

OBS!:

Maximalt fräsdjup = $L_1 + l$; l = se mått för kopierfräsar: Nr 210050 – 210410.

Chucknyckel = nr 219987.

Insats för momentnyckel = nr 219986.

Minska tekniska data vid långa verktygsutligg.

Teknisk beskrivning

för skärhuvuddiameter D	20 mm
Utvändig diameter d_1	19,8 mm
Skaftdiameter D_s h6	20 mm
Effektiv längd L_1	40 mm
rekommenderat åtdragningmoment	25 Nm
totallängd L	90 mm
Serie	TopCut
fäste	Cylindriskt skaft

Invändig	ja
Produktslag	Hållare för fräs med gänga