

Garant**HM-hållare konisk, lång, Cylindriskt skaft, för skärhuvuddiameter D: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	210570 16
GTIN	4045197522788
Artikelklass	21Z

Beskrivning**Utförande:**

Precisionsslipad grundhållare för GARANT TopCut kopierfräsar.

Systemrundgångsnoggrannhet $\leq 10 \mu\text{m}$ genom koniskt fäste och plan anliggning i kombination.

Utan spännyta (för HSC-bearbetning). **Tolerans = h6.**

OBS!:

Maximalt fräsdjup = $L_1 + l$; l = se mått för kopierfräsar: Nr 210050 – 210410.

Chucknyckel = nr 219987.

Insats för momentnyckel = nr 219986.

Minska tekniska data vid långa verktygsutligg.

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D_s h6	25 mm
Effektiv längd L_1	103 mm
för skärhuvuddiameter D	16 mm
Utvändig diameter d_1	15,8 mm
rekommenderat åtdragningmoment	15 Nm
totallängd L	170 mm
Serie	TopCut
fäste	Cylindriskt skaft
Invändig	ja

Produktslag

Hållare för fräs med gänga