

Garant**Vändskär Bredd 3,1 mm, Typ: ST900****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 218470 ST900 |
| GTIN | 4045197534316 |
| Artikelklass | 21B |

Beskrivning**Användningsdata:**

För skivfräsar nr 218408 – 218444 och sticksvärd nr 273560.

OBS!:

Riktvärden för användning för a_e max.

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------|-------------|
| Tolerans a_p | 0 / +0,3 mm |
| Typ | ST900 |
| Matning f_z | 0,1 mm |
| Hörnradie | 0,2 mm |
| Sort | HB7535 |
| Skärmaterial | VHM |
| Antal byten/skär | 1 |
| Beläggning | TiAlN |

Produktslag

Vändskär för fräsning