

Garant**Cylindrisk, vibrationsdämpad hållare, Cylindriskt skaft, för skärhuvuddiameter D: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	210551 10
GTIN	4045197658852
Artikelklass	21Z

Beskrivning**Utförande:**

Precisionsslipad grundhållare för GARANT TopCut kopierfräsar.

Systemrundgångsnoggrannhet $\leq 10 \mu\text{m}$ genom koniskt fäste och plan anliggning i kombination.

Med HM-kärna, utan spännyta.

OBS!:

Maximalt fräsdjup = $L_1 + l$; l = se mått för kopierfräsar: Nr 210050 – 210410.

Chucknyckel = nr 219987.

Insats för momentnyckel = nr 219986.

Minska tekniska data vid långa verktygsutligg.

Teknisk beskrivning

Utvändig diameter d_1	9,8 mm
Skaftdiameter D_5 h6	10 mm
för skärhuvuddiameter D	10 mm
Effektiv längd L_1	30 mm
rekommenderat åtdragningmoment	5 Nm
totallängd L	70 mm
Serie	TopCut
fäste	Cylindriskt skaft

Invändig	ja
Produktslag	Hållare för fräs med gänga