

Garant**Hållare cylindrisk, HSK-A 63, för skärhuvuddiameter D: 10mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 210580 10 |
| GTIN | 4045197522856 |
| Artikelklass | 21Z |

Beskrivning**Utförande:**

Precisionsslipad grundhållare för GARANT TopCut kopierfräsar.

Systemrundgångsnoggrannhet $\leq 10 \mu\text{m}$ genom koniskt fäste och plan anliggning i kombination.

OBS!:

Maximalt fräsdjup = $L_1 + l$; l = se mått för kopierfräsar: Nr 210050 – 210410.

Chucknyckel = nr 219987.

Insats för momentnyckel = nr 219986.

Minska tekniska data vid långa verktygsutligg.

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------------|----------|
| utkragningslängd A-mått | 47 mm |
| Utvändig diameter d_1 | 9,8 mm |
| för skärhuvuddiameter D | 10 mm |
| Effektiv längd L_1 | 21 mm |
| rekommenderat åtdragningmoment | 5 Nm |
| Serie | TopCut |
| fäste | HSK-A 63 |

| | |
|-------------|----------------------------|
| Invändig | ja |
| Produktslag | Hållare för fräs med gänga |