

Garant**HM-hållare konisk, kort, Cylindriskt skaft, för skärhuvuddiameter D: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	210569 10
GTIN	4045197557858
Artikelklass	21Z

Beskrivning**Utförande:**

Precisionsslipad grundhållare för GARANT TopCut kopierfräsar.

Systemrundgångsnoggrannhet $\leq 10 \mu\text{m}$ genom koniskt fäste och plan anliggning i kombination.

Utan spännyta (för HSC-bearbetning). **Tolerans = h6.**

OBS!:

Maximalt fräsdjup = $L_1 + l$; l = se mått för kopierfräsar: Nr 210050 – 210410.

Chucknyckel = nr 219987.

Insats för momentnyckel = nr 219986.

Minska tekniska data vid långa verktygsutlägg.

Teknisk beskrivning

Effektiv längd L_1	48 mm
Skaftdiameter D_s h6	16 mm
för skärhuvuddiameter D	10 mm
Utvändig diameter d_1	9,8 mm
rekommenderat åtdragningmoment	5 Nm
totallängd L	100 mm
Serie	TopCut
fäste	Cylindriskt skaft
Invändig	ja

Produktslag

Hållare för fräs med gänga