

**DOVEIQMILL planfräsar, med hål, Ø DC / Antal skär Z: 63/7mm****Beställningsdata**

Ordernummer	222500 63/7
GTIN	7291075311389
Artikelklass	19D

**Beskrivning****Utförande:**

Extremt stabilt planfrässystem. Vändskäret fixeras genom fastskruvning och genom extra fixering i ett svalstjärtliknande plattsäte. Vändskärets positiva axiella monteringsläge ger ett mycket mjukt snitt och garanterar därmed bästa möjliga ytkvaliteter. Bästa möjliga **ekonomi** tack vare ett vändskär med 8-skäreggar.

**Reservdel:**

Skruvsats för vändskär nr **229695 4** (IP15; 4,8 Nm).

**Teknisk beskrivning**

max. utvändig diameter $D_{max}$	72,4 mm
totallängd $L_{tot}$	40 mm
maximalt sågdjup $a_{p max}$	4,6 mm
Antal skär Z	7
Serie	DOVEIQMILL
Skär-Ø $D_c$	63 mm

FästhålsØ	22 mm
Passande vändskär	SYHU0704..
tillverkarens beteckning	IQ845 FSY D063-07-22-R07
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	50 grad
Skärindelning	Oregelbunden
Invändig	ja
Produktslag	Planfräsar

---

## Tillbehör

Skrivsats för vändskär Femdelad Typ 4	229695 4
---------------------------------------	----------