

**DOVEIQMILL planfräsar, med hål, Ø DC / Antal skär Z: 125/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	222500 125/12
GTIN	7291075311440
Artikelklass	19D

**Beskrivning****Utförande:**

Extremt stabilt planfrässystem. Vändskäret fixeras genom fastskruvning och genom extra fixering i ett svalstjärtliknande plattsäte. Vändskärets positiva axiella monteringsläge ger ett mycket mjukt snitt och garanterar därmed bästa möjliga ytkvaliteter. Bästa möjliga **ekonomi** tack vare ett vändskär med 8-skäreggar.

**Reservdel:**

Skruvsats för vändskär nr **229695 4** (IP15; 4,8 Nm).

**Teknisk beskrivning**

Antal skär Z	12
max. utväändig diameter $D_{max}$	134,4 mm
Passande vändskär	SYHU0704..
FästhålsØ	40 mm
Serie	DOVEIQMILL
Skär-Ø $D_c$	125 mm

maximalt sågdjup $a_{p \max}$	4,6 mm
totallängd $L_{\text{tot}}$	63 mm
tillverkarens beteckning	IQ845 FSY D125-12-40-R07
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel $\kappa$	50 grad
Skärindelning	Oregelbunden
Invändig	ja
Produktslag	Planfräsar

---

## Tillbehör

Skrivsats förvändskärFemdelad Typ 4	229695 4
-------------------------------------	----------