

**TDCT 1505PDR, IC830, Typ: INOX****Beställningsdata**

Ordernummer	226576 INOX
GTIN	7291075312737
Artikelklass	19A

**Beskrivning****Utförande:**

Trigon vändskär med 3 spiralformade skär. Axiellt och radiellt positiv skärutformning. För effektiv och exakt bearbetning av 90° kanter.

**OBS!:**

Användningsriktvärden för  $a_e = 0,3...1 \times D$  /  $a_p$  max = 13,0 mm.

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

**Teknisk beskrivning**

Typ	INOX
ISO-kod vändskär	TDCT 1505PDR
Serie	HELI3MILL
Matning $f_z$	0,2 mm
Antal byten/skär	3
Hörnradie	0,8 mm
Geometri	PDR

tillverkarens beteckning	HM390 TDCT 1505PDR IC830
Sort	IC830
Skärmaterial	HM
Produktslag	Vändskär för fräsning

### Användardata

	Lämplighet	$V_c$	ISO-kod
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	110 m/min	M
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		