

**SYHU 0704ADN, IC840, Typ: INOX****Beställningsdata**

Ordernummer	222516 INOX
GTIN	7291075311853
Artikelklass	19A

**Beskrivning****Utförande:**

Dubbelsidiga vändskär med 8 skär. Stor planfas för höga ytkvaliteter. Positiv spånvinkel för optimal spånbrytning.

**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den. Användningsriktvärden för  $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D$  /  $a_{p \max} = 4,6$  mm.

**Teknisk beskrivning**

Hörnradie	0,8 mm
skärtjocklek E	4,76 mm
Matning $f_z$ per tand	0,16 mm
Serie	DOVEIQMILL
Geometri	ADN
tillverkarens beteckning	IQ845 SYHU 0704ADN IC840
ISO-kod vändskär	SYHU 0704ADN

Sort	IC840
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	8
Produktslag	Vändskär för fräsning

### Användardata

	Lämplighet	$V_c$	ISO-kod
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	140 m/min	M
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		