

**Garant****Skivfräs med krage Bredd ap 6 mm, Ø D: 80mm****Beställningsdata**

Ordernummer	218564 80
GTIN	4045197462473
Artikelklass	210

**Beskrivning****Utförande:**

Skivfräs av robust specialstål för mindre vibrationer.

**Användningsdata:**

För spår- och slitsfräsning. Kan användas för plana eller ej plana spårbottnar.

**Reservdel:**

Nr 219950 (TX15; 2,2 Nm).

**OBS!:**

Använd GARANT momentskruvdragare TQ nr 211750 storlek 2,2 med klinga nr 674252 storlek IP15.

Skivfräsar kan anskaffas upp till Ø D = 200 mm.

**Teknisk beskrivning**

totallängd $L_{tot}$	50 mm
Passande vändskär	SNHX
maximalt inskärsdjup $a_{e max}$	20 mm
Skär-Ø $D_c$	80 mm

Kraglängd $L_1$	15 mm
Fästhåls $\emptyset$	22 mm
Spänn diameter $d_1$	40 mm
effektivt antal skär $Z_{eff}$	4
Antal vändskärsplattor	8
Skaftutförande	med hål
Invändig	nej
Verktogsbyte	PowerCard
ISO-kod vändskär	SN.. 1203
Skruvsats för vändskär	219950 (IP15; 2,2 Nm)
Produktslag	Skivfräsar

## Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm	211750 2,2
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Skruvsats för vändskär 10 delar	219950