

Garant**Skivfräs med krage Bredd ap 6 mm, Ø D: 160mm****Beställningsdata**

Ordernummer	218564 160
GTIN	4045197462503
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Skivfräs av robust specialstål för mindre vibrationer.

Användningsdata:

För spår- och slitsfräsning. Kan användas för plana eller ej plana spårbottenar.

Reservdel:

Nr 219950 (TX15; 2,2 Nm).

OBS!:

Använd GARANT momentskruvdragare TQ nr 211750 storlek 2,2 med klinga nr 674252 storlek IP15.

Skivfräsar kan anskaffas upp till $\varnothing D = 200$ mm.

Teknisk beskrivning

totallängd L_{tot}	50 mm
maximalt inskärsdjup $a_{e\ max}$	41,2 mm
Skär- $\varnothing D_c$	160 mm
Fästhåls \varnothing	40 mm

effektivt antal skär Z_{eff}	8
Passande vändskär	SNHX
Spänn diameter d_1	70 mm
Antal vändskärsplattor	16
Skaftutförande	med hål
Invändig	nej
Verktogsbyte	PowerCard
ISO-kod vändskär	SN.. 1203
Skruvsats för vändskär	219950 (IP15; 2,2 Nm)
Produktslag	Skivfräsar

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Skruvsats för vändskär 10 delar	219950
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm	211750 2,2