



## TANGGRIP TAG N-LF skärinsatser, IC5400, Stickbredd med hörnradi R: 2/0,2mm



### Beställningsdata

Ordernummer	273642 2/0,2
GTIN	7291075325683
Artikelklass	26A

### Beskrivning

**Utförande:**

Positiv spånbrytare. Mjukskärande. Låga matningar.

**Användningsdata:**

För av- och instickning.

**Passar till:**

Skärhållare nr 273610 – 273614.

**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

### Teknisk beskrivning

Spårbredd w	2 mm
hörnradi R	0,2 mm
Matning f	0,03 - 0,08 mm/v
tolerans spårbredd w	0,04 mm
Serie	TANGGRIP-PL

tillverkarens beteckning	TAG N2LF IC5400
Antal byten/skär	1
Skärmaterial	VHM
Vändskärsplattprofil	neutral
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Primäranvändning	P
Sekundär användning	M
Skärförhållande	snitt intermittent
spån-brytare	LF
Skärhastighet $v_c$ primär användning	60 - 180 m/min
Sort	IC5400
Produktslag	Vändskär för sticksvarvning