

**Garant****Kopierfräs 90°, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 52/3mm**

## Beställningsdata

Ordernummer	211806 52/3
GTIN	4045197502056
Artikelklass	210

## Beskrivning

### Utförande:

Högre styvhet hos verktyget tack vare vridningsskydd mellan vändskäret och dess säte.

### OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 5,7** används med klinga nr **674252 strl. 20IP**.

## Teknisk beskrivning

Skär-Ø $D_c$	52 mm
Skruvsats förvändskär	219800 (20IP; 5,7 Nm)
totallängd $L_{tot}$	55 mm
FästhålsØ	22 mm
Passande vändskär	VCG. 2205
Antal skär Z	3
spiralfräsning Ø $D_{max}$	102 mm
spiralfräsning $a_p$	10 mm
Rampningsvinkel $\alpha_{max}$	4,05 grad

Rampningslängd L för $\alpha_{\max}$	42,34 mm
spiralfräsnings $\varnothing D_{\min}$	98 mm
$\varnothing D_3$	46 mm
Skafutförande	med hål
Inställningsvinkel $\kappa$	90 grad
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	MTC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

## Tillbehör

Vändskärsskrivsats 10 delar	219800
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 5,7 Nm	211750 5,7
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP