



TANGGRIP TNFFH-IQ axialstickhållare, Höger, Diameterområde/ instick DAXN-DAXX: 90-120mm



Beställningsdata

Ordernummer	274204 90-120
GTIN	7291075310634
Artikelklass	26D

Beskrivning

Utförande:

Med två plåtsäten.

Användningsdata:

För axialstickning.

Passar till:

Skärinsatser nr 274422 – 274226.

Observera:

Monteringsnyckeln nr 279952 ska beställas separat.

Teknisk beskrivning

Spårbredd w	3 mm
totallängd L	150 mm
Stickdjup t_{\max}	18 mm
Serie	TANG-GRIP
WF	4,1 mm
WB_2	5,2 mm
Funktionshöjd h_1	24,8 mm
skafthöjd h_5	32 mm
tillverkarens beteckning	TNFFH 90R-3IQ

Utkragande längd	18 mm
Användning	Höger
Invändig	nej
axiell spårstickning kan göras	ja
Produktslag	Skärhållare