



## PENTACUT 17 N-P skärinsatser Vänster, IC1008, Stickredd w / skärstorlek: 2/17mm



### Beställningsdata

Ordernummer	273957 2/17
GTIN	7291075389876
Artikelklass	26K

### Beskrivning

#### Användningsdata:

Universalsystem för bearbetning av små komponenter. För av- och instickning, sticksvarvning, gängning och omvänd svarvning.

För av- och instickning. Positiv spånbrytare. Mjukskärande.

#### Passar till:

Klämhållare nr 273950 – 273951.

#### OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

### Teknisk beskrivning

Spårbredd w	2 mm
hörnradie R	0,1 mm
Matning f	0,02 - 0,08 mm/v
Stickdjup $t_{max}$	4 mm
CUTDIA	8 mm

Vändskärsstorlek Ø d	17 mm
Serie	PENTACUT
tillverkarens beteckning	PENTA 17N200P010LS IC1008
Antal byten/skär	5
Skärmaterial	VHM
Vändskärsplattprofil	neutral
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Primäranvändning	UNI
Skärförhållande	kontinuerligt
spån-brytare	P
Skärhastighet $v_c$ primär användning	60 - 180 m/min
Sort	IC1008
Produktslag	Vändskär för sticksvarvning