

**MINCUT MIGR skärinsatser neutral, IC908, Stickredd w / skärstorlek: 1,5/8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	270422 1,5/8
GTIN	7291075287011
Artikelklass	26J

Beskrivning**Utförande:**

För invändig instickning vid litet snittdjup.

Passar till:

Borrstång nr 270420.

Teknisk beskrivning

Spårbredd w	1,5 mm
Vändskärsstorlek \varnothing d	8 mm
maximalt sågdjup t_{max}	2,1 mm
Minimidiameter D_{min}	9,2 mm
WF	4,7 mm
Matning f Svarvning	0,03 - 0,1 mm/v
Matning f Instickning	0,01 - 0,03 mm/v
Skärdjup a_p	0,05 - 0,5 mm
hörnradie R	0,05 mm
Serie	MINCUT

Skärdjup $a_{p,max}$	0,5
Skärdjup $a_{p,min}$	0,05
tillverkarens beteckning	MIGR 8-1.50-0.05 IC908
Sort	IC908
Primäranvändning	UNI
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärhastighet v_c primär användning	80 - 140 mm/min
Produktslag	Minivändskärsplatta