

**MINCUT MIFR skärinsatser neutral, IC908, Stickredd w / skärstorlek: 2/10mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 270426 2/10 |
| GTIN | 7291075262490 |
| Artikelklass | 26J |

Beskrivning**Utförande:**

För invändig axiell instickning och sticksvarvning.

Passar till:

Borrstång nr 270420.

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| maximalt sågdjup t_{max} | 9 mm |
| Vändskärsstorlek $\varnothing d$ | 10 mm |
| WF | 3 mm |
| DAXN-DAXX | 10 - 999 mm |
| Matning f Axialstickning | 0,02 - 0,1 mm/v |
| INSL | 25,1 mm |
| Matning f Plansvarvning | 0,02 - 0,06 mm/v |
| hörnradie R | 0,2 mm |
| Serie | MINCUT |
| tillverkarens beteckning | MIFR 10-2.00-0.20 IC908 |
| Sort | IC908 |

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Primäranvändning | UNI |
| Skärförhållande | kontinuerligt |
| Skärhastighet v_c primär användning | 80 - 140 mm/min |
| Produktslag | Minivändskärsplatta |