



MINCUT MIFR skärinsatser neutral, IC908, Stickredd w / skärstorlek: 2,5/15mm



Beställningsdata

Ordernummer	270426 2,5/15
GTIN	7291075262469
Artikelklass	26J

Beskrivning

Utförande:

För invändig axiell instickning och sticksvarvning.

Passar till:

Borrstång nr 270420.

Teknisk beskrivning

maximalt sågdjup t_{max}	9 mm
Vändskärsstorlek $\varnothing d$	15 mm
WF	5,55 mm
Matning f Plansvarvning	0,03 - 0,04 mm/v
INSL	30 mm
DAXN-DAXX	15 - 60 mm
Matning f Axialstickning	0,03 - 0,05 mm/v
hönradie R	0,2 mm
Serie	MINCUT
tillverkarens beteckning	MIFR 15-2.50-0.20 IC908
Sort	IC908

Primäranvändning	UNI
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärhastighet v_c primär användning	80 - 140 mm/min
Produktslag	Minivändskärsplatta