

**DOVEIQGRIP THD-klämhållare, vänster, Skaftdimension / stickbredd w:
40/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	274141 40/16
GTIN	7291075316803
Artikelklass	26D

Beskrivning**Utförande:**

För utvärdig stickbearbetning.

Teknisk beskrivning

WF	32,6 mm
WB	14,8 mm
Skaftmått	40 mm
CDX	50 mm
OAL	180 mm
Spårbredd w	16 mm
Serie	DOVEIQGRIP
tillverkarens beteckning	THDL 4040-16T50-IQ
Utkragande längd	50 mm
Användning	vänster
Invändig	ja
axiell spårstickning kan göras	nej
Produktslag	Skärhållare

