

Garant**SNHX 1103 neutral, Typ: UNI****Beställningsdata**

Ordernummer	218581 UNI
GTIN	4045197656377
Artikelklass	21A

Beskrivning**OBS!:**

Riktvärden för användning för a_e max.

Teknisk beskrivning

Typ	UNI
Fasbredd	0,15 mm
Sort	HB7525
skärtjocklek E	3,18 mm
ISO-kod vändskär	SNHX 1103
Skärmaterial	VHM
plattans tjocklek	2,7 mm
För spårbredd a_p	5 mm
Antal byten/skär	4

Produktslag

Vändskär för fräsning