



Folieband 150×2500 mm, rostfritt stål, Tjocklek: 0,01 mm



Beställningsdata

Ordernummer	478720 0,01
GTIN	4067263105312
Artikelklass	42H

Beskrivning

Utförande:

Detta precisionsmåttband förvaras på rullar i plastboxar (lätt att dra ut). De enskilda boxarna kan staplas i ett block, vilket sparar utrymme och skyddar materialet mot smuts.

Rostfritt – rost- och syrabeständigt stål, material nr 1.4301, kallvalsat, fjäderhårt, blank yta.

Användningsdata:

Inställning av verktyg, **justering** av apparater, **utjämning** av toleranser, **underlag** för komponenter, **inriktning** av maskiner, **inställning** av former, **inställning** av lagerspel, **anpassning** av aggregat, **justering** av skärknivar, **inriktning** av arbetsstycken etc.

Teknisk beskrivning

Material	för rost- och syrabeständiga stål
Tjocklek	0,01 mm
felgräns	±1,5 µm
Folielängd	2500 mm
Foliebredd	150 mm
Produktnamnsattribut	rostfritt stål
Produktslag	Folieband

